




Lämpötilamittasondi

TT-100KCED10- /US/ /V

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TT1291

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 pistokealue
L = anturisauvan pituus vastaa asennuspituutta EL



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F
Asennuspituus EL [mm]	160	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Sovellutus	hygieniset järjestelmät	
Aine	nesteet ja kaasut	
Painealue [bar]	160	
Minimiasennussyvyys [mm]	15	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L [mm]	160	
Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$	
--------------	-----------------------------	--

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan)	
--------------------------------	------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80	
Huomautus / ympäristölämpötila	pistokealue	
Varastointilämpötila [°C]	-40...100	
Suojausluokka	IP 68; IP 69K	

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)



Lämpötilamittasondi

TT-100KCED10- /US/ /V

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	52,8
Mitat	[mm]	Ø 10
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)		Ra: < 0,6
Mittapään halkaisija	[mm]	10
Asennuspituus EL	[mm]	160

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle. 3A-hyväksyntä on voimassa vain, jos asennuksessa käytetään 3A-hyväksytyjä adaptoreita.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

