


## Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS07,5F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
|------------------------|-----|------------|

## Sorties

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | PNP |
|-------------|-----|

## Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection |      | IP 67    |

## Données mécaniques

|                      |      |                                 |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Dimensions           | [mm] | 27 x 15 x 39                    |
| Matières             |      | TPU transparent                 |
| Matière du corps     |      | TPU, transparent                |
| Matière écrou moleté |      | laiton, revêtement anti-adhésif |

## Afficheurs / éléments de service

|            |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
|            | fonctionnement      | 1 x LED, vert  |

## Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

# E10486



## Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS07,5F03

### Raccordement électrique

Câble: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |      |
|------|------|
| BN = | brun |
| BK = | noir |
| BU = | bleu |