


E10210



Câble avec prise femelle

ADOAA030MSS0005H03



Application			
Caractéristique spécifique		Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...90	
Indice de protection		IP 67	
Données mécaniques			
Poids	[g]	204,8	
Dimensions	[mm]	26 x 14,5 x 38,5	
Matières		TPU noir	
Matière du corps		TPU	
Matière écrou moleté		laiton, nickelé	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
		vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
		cycles de courbure	> 2 Mio.
		sollicitation de torsion	± 180 °/m
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

E10210



Câble avec prise femelle

ADOAA030MSS0005H03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", coudé; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



BN = Couleurs des fils conducteurs :
brun
BU = bleu
GN/YE = vert / jaune