



Câble de connexion

cable Plus and Minus crossed




Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Version		pour détecteurs programmables par le raccordement pour changer la polarité de la tension d'alimentation sur broche 1 et broche 3
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	39,7
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Câble de connexion

cable Plus and Minus crossed

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

**Raccordement électrique**Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Raccordement****Raccordement électrique - Connecteur femelle**

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

