




Câble avec prise femelle

ADOAF030VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tension d'alimentation | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de protection   |     | III               |

Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection |      | IP 67    |

Données mécaniques

|                      |      |                   |
|----------------------|------|-------------------|
| Dimensions           | [mm] | 17 x 10 x 26      |
| Matières             |      | TPU               |
| Matière du corps     |      | TPU               |
| Matière écrou moleté |      | inox (1.4305/303) |

Remarques


|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage |  | 1 pièces |
|-------------------|--|----------|

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303)




# E11090



## Câble avec prise femelle

ADOAF030VAS0010E03

### Raccordement



|      |                                 |      |
|------|---------------------------------|------|
| BN = | Couleurs des fils conducteurs : | brun |
| BK = |                                 | noir |
| BU = |                                 | bleu |