


E12531



Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0018E03



Application

Caractéristique spécifique

Aptitude pour des câbles en mouvement

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 250 AC/DC

Courant de sortie total

[A]

4; (40° C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

666

Dimensions

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Aptitude pour des câbles en mouvement

oui

Aptitude pour des câbles en mouvement

rayon de courbure en cas de pose flexible

min. 10 x diamètre du câble

vitesse de passage

max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²

cycles de courbure

> 2 Mio.

sollicitation de torsion

± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E12531



Câble avec prise femelle


ADOGA030MSS0018E03

Raccordement électrique


Câble: 18 m, PVC, jaune, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
GN = vert
RD/BK = rouge / noir
RD/WH = rouge/blanc