


Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-N-V-M8

article arrêté



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

70

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

Données mécaniques

Poids [g]

113,6

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M8

Longueur totale [mm]

600

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Disposition des fibres



Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

inox (1.4305/303)

E20575



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-N-V-M8

Matière de la gaine des fibres optiques	Vitalon
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M8
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M30
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces