
E20606

Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Application		Pour utilisation dans des applications industrielles
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Portée des fibres optiques	[mm]	200
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	450
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	2800
OO50		
Portée des fibres optiques	[mm]	800
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	47,5
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M4

E20606

Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Longueur de la tête de détection	[mm]	15
Longueur totale	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Disposition des fibres		◉
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	1
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		PE
Accessoires		
Fourniture		écrous hexagonaux: 4 x M4
		disques dentés: 4
Accessoires en option		Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces