




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-E3



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF; OOF

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

OOF

Portée des fibres optiques

[mm]

200

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Poids

[g]

46

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection

[mm]

3

Longueur de la tête de
détection

[mm]

25

E20052



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-E3

Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Disposition des fibres	⓪
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	E20105
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces