


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]

40

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

8

OOF

Portée des fibres optiques [mm]

24

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

8

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Poids [g]

46

Type tête de détection

droit



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1

Diamètre de la tête de détection [mm]	1
Longueur de la tête de détection [mm]	5
Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres	ⓘ
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	E20103
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces