


## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-M6/1M



## Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

## Zone de détection

Portée avec amplificateur  
pour fibres optiques de type

OCF; OKF; OUF

## OCF (High Power)

Portée des fibres optiques

[mm]

340

## OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

## OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

## Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

## Données mécaniques

Poids

[g]

50

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de  
détection

[mm]

25

Longueur totale

[mm]

1000



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-M6/1M

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rayon de courbure minimum [mm]          | 20                                                                                  |
| Disposition des fibres                  |  |
| Matières                                | Adaptateur: PPE                                                                     |
| Matière des fibres optiques             | verre                                                                               |
| Matière de la tête des fibres optiques  | aluminium                                                                           |
| Matière de la gaine des fibres optiques | PVC                                                                                 |
| <b>Accessoires</b>                      |                                                                                     |
| Fourniture                              | écrous hexagonaux: 2 x M6, inox                                                     |
|                                         | disques dentés: 2                                                                   |
|                                         | écrou moleté: 1 x M11                                                               |
| <b>Remarques</b>                        |                                                                                     |
| Unité d'emballage                       | 1 pièces                                                                            |