
# E20089

## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-V-E1/0,1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Principe de fonctionnement | | Barrage photoélectrique |
| **Zone de détection** | | |
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Portée des fibres optiques | [mm] | 50 |
| OUF | | |
| Portée des fibres optiques | [mm] | 50 |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -20...80 |
| **Données mécaniques** | | |
| Type tête de détection | | droit |
| Diamètre de la tête de détection | [mm] | 1 |
| Longueur de la tête de détection | [mm] | 5 |
| Longueur totale | [mm] | 100 |
| Rayon de courbure minimum | [mm] | 10 |
| Matières | | Adaptateur: PPE |

# E20089

## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-V-E1/0,1m

| | |
|---|---|
| Matière des fibres optiques | verre |
| Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
| Matière de la gaine des fibres optiques | PVC |
| **Remarques** | |
| Unité d'emballage | 1 pièces |