




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R8

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF
OIF	
Portée des fibres optiques [mm]	70
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Poids [g]	93,8
Type tête de détection	coudé
Diamètre de la tête de détection [mm]	8
Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres	⓪
Matières	Adaptateur: PA

E20153



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R8

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	E20353
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces