
XC0050

Induktiivinen anturi

IGA2005-ARKG/5M/PUR/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



CE

Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	5
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	4,6
Minimikuormitus	[mA]	4
Maks. vuotovirta	[mA]	0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	700
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

XC0050

Induktiivinen anturi


IGA2005-ARKG/5M/PUR/US

Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	5	
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	5 ± 10 %	
Toimintaetäisyys	[mm]	0...4,05	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15	
Kytkentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	M18 x 1	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		messinki niklattu; PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 5 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



XC0050

Induktiivinen anturi

IGA2005-ARKG/5M/PUR/US

Liitäntä

