




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-E6/4m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                                            |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Principe de fonctionnement                             | Système réflexion directe |
| Zone de détection                                      |                           |
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OIF                       |
| OIF                                                    |                           |
| Portée des fibres optiques [mm]                        | 20                        |
| Conditions d'utilisation                               |                           |
| Température ambiante [°C]                              | -20...80                  |
| Données mécaniques                                     |                           |
| Type tête de détection                                 | droit                     |
| Diamètre de la tête de détection [mm]                  | 6                         |
| Longueur totale [mm]                                   | 4000                      |
| Rayon de courbure minimum [mm]                         | 30                        |
| Matières                                               | Adaptateur: PA            |
| Matière des fibres optiques                            | verre                     |
| Matière de la tête des fibres optiques                 | aluminium                 |

# E20318



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-E6/4m

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Matière de la gaine des fibres optiques | PVC      |
| Remarques                               |          |
| Unité d'emballage                       | 1 pièces |