


Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R6/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

27

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

coudé

Longueur totale [mm]

3000

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium

Matière de la gaine des fibres
optiques

aluminium

E20325



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R6/3M

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------