


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

**Application**

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détectionPortée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

40

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

40

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection [mm]

1

Longueur de la tête de
détection [mm]

5

Longueur totale [mm]

2000

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matériaux

Adaptateur: ABS



Fibres optiques système barrage

FE-00-A-V-E1/2m

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces