




Passerelle AS-Interface PROFIBUS DP avec API

ControllerE 1Mstr DP RS232

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Application	commande décentralisée ; Passerelle PROFIBUS DP	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Résistance d'isolation	[V]	500
Consommation	[mA]	< 500
Consommation max. via AS-i	[mA]	10
Consommation de puissance max.	[VA]	10
Nombre de maîtres AS-i		1
Isolation galvanique		oui
Interfaces		
Interface de communication	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Standard de transmission	EN 50170	


Passerelle AS-Interface PROFIBUS DP avec API

ControllerE 1Mstr DP RS232

Taux de transmission	12 MBaud	
Protocole	Profibus DP	
Type d'utilisation	transmission de données	
Remarque concernant les interfaces	fonction de diagnostic	
RS232		
Nombre des interfaces RS232	1	
Taux de transmission	9600...115200 Baud	
Type de connecteur	RJ11	
Type d'utilisation	programmation	
Remarque concernant les interfaces	séparé galvaniquement	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...70
Humidité relative de l'air max.	[%]	95
Indice de protection	IP 20	
Classification AS-i		
Version AS-i	2.1	
Profil maître AS-i	M3	
Données mécaniques		
Boîtier	montage sur rail	
Dimensions	[mm]	86 x 131 x 107
Matières	aluminium; tôle d'acier galvanisé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	2 x LED, rouge
		2 x LED, vert
		2 x LED, jaune
		afficheur LCD entièrement graphique
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	



Passerelle AS-Interface PROFIBUS DP avec API

ControllerE 1Mstr DP RS232

Raccordement électrique

Raccordement

