




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R8/0,3m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF
OIF	
Portée des fibres optiques [mm]	70
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	coudé
Longueur totale [mm]	300
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matières	Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium

E20395



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R8/0,3m

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces