




Module à bouton lumineux AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 étiquette
- 2 LED
- 3 bouton-poussoir / LED
- 4 bouton à clé



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	55
Entrées		
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 40; (avec capuchon protecteur: IP 54)
Tests / homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Version AS-i		2.1
Mode d'adressage étendu		oui
Profil maître AS-i		M2; M3; M4
Profil AS-i		S-B.A.E
Configuration E/S AS-i	[hex]	B
Code ID AS-i	[hex]	A.E



Module à bouton lumineux AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Certificat AS-i	49202				
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	affectation	non utilisé	LED	bouton à clé	bouton-poussoir
Données mécaniques					
Poids	[g]	117,5			
Type de montage	Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe				
Matières	PBT				
Afficheurs / éléments de service					
Indication	fonctionnement		LED, vert		
	erreurs		LED, rouge		
Remarques					
Remarques	Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.				
	Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.				
Unité d'emballage	1 pièces				
Raccordement électrique					
par embrochage dans l'embase, FK / PG:					