




Câble avec prise femelle

ADOAH050MSN0002A05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: ENC10A  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Application                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                |      | zones explosibles zone 1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Données électriques        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tension d'alimentation     | [V]  | 10...30 DC                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conditions d'utilisation   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Température ambiante       | [°C] | -25...90                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indice de protection       |      | IP 67                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classification de sécurité |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacité propre max.       | [nF] | 0,152                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inductance propre max.     | [µH] | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Données mécaniques         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensions                 | [mm] | 27 x 15 x 39                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matières                   |      | TPU                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matière du corps           |      | TPU                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matière écrou moleté       |      | laiton, nickelé                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Remarques                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Remarques                  |      | Pour l'emploi de prises dans des zones protégées contre les explosions (ATEX) il y a des exigences spéciales concernant le câblage.<br>Les exigences des règlements d'installations en vigueur doivent absolument être respectées par l'utilisateur sous sa propre responsabilité. |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# E40075



## Câble avec prise femelle


ADOAH050MSN0002A05

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC, bleu, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| GY = | gris                            |
| WH = | blanc                           |