




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 240
Protection inversion de polarité		oui
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Alimentation capteurs, entrées		AS-i / AUX
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui



Module AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Sorties		
Technologie		AS-i
Technologie		PNP
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 68
Tests / homologations		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Classification AS-i		
Profil AS-i		S-0.0
Configuration E/S AS-i	[hex]	0
Code ID AS-i	[hex]	0
Données mécaniques		
Matières		PA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	LED, jaune
	fonctionnement	LED, vert
Accessoires		
Accessoires en option		presse-étoupe: 2 x PG9
		presse-étoupe: 4 x PG7
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces