


Module E/S pour engins mobiles

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Application

Version	module boîtier
---------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	19,2...28,8 DC
Consommation [mA]	< 30
Protection inversion de polarité	oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	-----------------------------------

Entrées

Nombre des entrées PWM	1; (24 V DC $\pm$ 20 % signal PWM)
Entrées de fréquence PWM [Hz]	122

Sorties

Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20
Charge maxi [Ω]	600

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Remarque sur la température ambiante	câbles en mouvement -5...105 °C câbles au repos -30...105 °C
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	72
Dimensions [mm]	54 x 34 x 15
Matières	polyamide renforcé de fibres de verre

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

**Module E/S pour engins mobiles**

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Raccordement électrique

Câble: 0,28 m; / Extrémités des brins munies d'embouts

entrée

rouge	+24 V DC
noir	PWM IN
bleu	GND

Sortie

noir	4...20 mA
bleu	GND

Diagrammes et courbes