CR3121

Passerelle ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT



1 connecteur M12
2 LED d'alimentation
3 LED d'état

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...27 DC
Consommation	[mA]	11...48
Interfaces		
Interface de communication		CAN
Nombre des interfaces CAN		2
CAN		
Taux de transmission		250 (125...1000) kBaud
Interface		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Résistance de terminaison		oui; (interne ; 120 Ohm; ne peut pas être désactivé)
ISOBUS		
Taux de transmission		250 kBaud
Interface		CAN Interface ISO 11783
Résistance de terminaison		non

CR3121

Passerelle ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques		
Poids	[g]	190,1
Type de montage		encastré ou en surface
Dimensions	[mm]	72 x 104 x 29
Matières		boîtier: PA 12 noir

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état	1 x LED, vert/rouge
	tension d'alimentation	1 x LED, vert/rouge

Matériel	
Processeur	ARM Cortex M4 32 bit
Mémoire programme	1,5 MB Flash
Mémoire de travail	RAM: 320 kB FRAM: 16 kB

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - CAN

Connecteur: 1 x M12; codage: A

1	n.c.
2	n.c.
3	n.c.
4	CAN_H
5	CAN_L

Raccordement électrique - ISOBUS

Connecteur: 1 x M12; codage: A



1	n.c.
2	VBB
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L