


DF2524



Module de protection pour une alimentation en courant ininterrompue

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2



Application		
Montage	rail TH35; selon EN 60715	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	selon TBTS/TBTP
Tension nominale DC	[V]	24
Tension d'entrée DC	[V]	19,2...30
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 24 V DC)	[ms]	10
Courant de repos	[mA]	12
Nombre de voies		2
Courant nominal	[A]	1...4
Courant nominal (Fail Safe Element)	[A]	4
Sorties		
Capacité de charge totale	[mF]	20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Indice de protection		IP 20; (face frontale)
Degré de pollution		2
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-3	émission
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites



Module de protection pour une alimentation en courant ininterrompue

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2

Données mécaniques

Poids	[g]	73,5
Dimensions	[mm]	80 x 12,5 x 98


Afficheurs / éléments de service

Indication	état	2 x LED, rouge / vert / orange
Éléments de service	2 x	bouton-poussoir

Raccordement électrique


bornes push-in:
levier de contact/listeau de contact:

Raccordement



Diagrammes et courbes

caractéristique de sortie



courbe caractéristique temps/courant