



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DN0200

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available



Caractéristiques du produit

Boîtier	montage sur rail
Dimensions [mm]	75 x 55 x 110

Application

Application	alimentation en courant et évaluation de signaux
-------------	--

Données électriques

Tension nominale AC [V]	< 110
Tolérance tension nominale [%]	10
Tolérance tension nominale 2 [%]	10
Fréquence nominale AC [Hz]	47...63
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Sorties

Pouvoir de coupure	4 A / 625 VA / 250 V AC
--------------------	-------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...50
Indice de protection	IP 40
Protection bornes	IP 20

Données mécaniques

Boîtier	montage sur rail
Dimensions [mm]	75 x 55 x 110

DN0213



Amplificateur

N600/110VAC/0,08A

Matières	plastique
----------	-----------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	LED, vert
	fonctionnement	1 x LED, vert

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...4 mm²

Raccordement