


Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN



Application		
Application		NAMUR
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 15 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	62,2
Dimensions	[mm]	31 x 14,5 x 38
Matières		TPU; PUR
Matière du corps		TPU / PUR
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Accessoires		
Fourniture		vis étiquette
Remarques		
Remarques	En cas d'utilisation en zone 0, groupe IIB ou IIC, les charges électrostatiques intenses sur les connecteurs femelles doivent être évitées par l'utilisateur.	
Unité d'emballage		1 pièces




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PVC, bleu, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

