




Câble avec prise femelle

ADOGH050VAS0025E05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                |      |                               |
|----------------------------|------|-------------------------------|
| Caractéristique spécifique |      | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone              |      | oui                           |
| Données électriques        |      |                               |
| Tension d'alimentation     | [V]  | < 30 AC / < 36 DC             |
| Courant de sortie total    | [A]  | 4                             |
| Conditions d'utilisation   |      |                               |
| Température ambiante       | [°C] | -25...100                     |
| Indice de protection       |      | IP 68                         |
| Données mécaniques         |      |                               |
| Dimensions                 | [mm] | 15 x 15 x 46                  |
| Matières                   |      | PVC                           |
| Matière du corps           |      | PVC                           |
| Matière écrou moleté       |      | inox (1.4404 / 316L)          |
| Remarques                  |      |                               |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                      |

# E10956



## Câble avec prise femelle

ADOGH050VAS0025E05

### Raccordement électrique


Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| GY = | gris                            |
| WH = | blanc                           |