


E11806



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010C08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés; câble blindé	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection	III	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids	[g]	682,5
Dimensions	[mm]	28 x 15 x 38
Matières	PUR	
Matière du corps	PUR	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	



Câble avec prise femelle


ADOAH080MSS0010C08

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6,2 mm, blindé; 8 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm;
Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
PK =	rose
OG =	orange
VT =	violet
WH =	blanc
screen =	blindage