




Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0015H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC086

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Application                        |                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique         | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |                                                                                                        |
| Sans silicone                      | oui                                          |                                                                                                        |
| Données électriques                |                                              |                                                                                                        |
| Tension d'alimentation             | [V]                                          | < 250 AC / < 300 DC                                                                                    |
| Courant de sortie total            | [A]                                          | 4                                                                                                      |
| Conditions d'utilisation           |                                              |                                                                                                        |
| Température ambiante               | [°C]                                         | -40...90                                                                                               |
| Indice de protection               | IP 67; IP 68; IP 69K                         |                                                                                                        |
| Tests / homologations              |                                              |                                                                                                        |
| Tenue aux vibrations               | EN 60068-2-6 Fc                              | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C                                                                   |
|                                    |                                              | 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes                                                   |
| Tenue aux chocs                    | EN 60068-2-27 Ea                             | 100 g 11 ms demi-sinusoïdal; 6 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -40 °C / 85 °C |
| Tenue aux chocs permanents         | EN 60068-2-29 Eb                             | 40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -20 °C / 50 °C               |
| Changements rapides de température | EN 60068-2-14 Na                             | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s<br>50 cycles                                             |

# E11073



## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0015H04

|                           |                  |                                         |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Essai au brouillard salin | EN 60068-2-52 Kb | Niveau de sévérité 5 (4 cycles de test) |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|

### Données mécaniques

|                      |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| Dimensions           | [mm] | 27 x 15 x 39    |
| Matières             |      | TPU             |
| Matière du corps     |      | TPU             |
| Matière écrou moleté |      | laiton, nickelé |

### Remarques


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique


Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| WH = | blanc                           |