




Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0010H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                |      |                                              |
|----------------------------|------|----------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique |      | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
| Sans silicone              |      | oui                                          |
| Données électriques        |      |                                              |
| Tension d'alimentation     | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                            |
| Classe de protection       |      | III                                          |
| Courant de sortie total    | [A]  | 3                                            |
| Conditions d'utilisation   |      |                                              |
| Température ambiante       | [°C] | -25...80                                     |
| Indice de protection       |      | IP 68                                        |
| Données mécaniques         |      |                                              |
| Matières                   |      | PUR                                          |
| Matière du corps           |      | PUR                                          |
| Matière écrou moleté       |      | laiton, nickelé                              |
| Remarques                  |      |                                              |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                                     |

# E11201



## Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0010H04

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | noir  |
| BN = | brun  |
| BU = | bleu  |
| WH = | blanc |