

Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Application

Petit rayon de courbure

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Portée des fibres optiques

[mm]

60

OBF

Portée des fibres optiques

[mm]

130

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques

[mm]

520

OO50

Portée des fibres optiques

[mm]

160

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...70

Données mécaniques

Poids

[g]

34

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M3

E20609



Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Longueur totale [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	10
Disposition des fibres	●
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	0,5
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE

Accessoires

Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M3
	disques dentés: 4
	Adaptateur: OBF
	Adaptateur: OOF
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------