


Fibres optiques système barrage

FE-11-E-A-M4R/1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OBF

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

120

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...70

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M4

Longueur de la tête de
détection [mm]

15

Longueur totale [mm]

1000

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matière des fibres optiques

acrylique

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium

E20701



Fibres optiques système barrage

FE-11-E-A-M4R/1m

Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces