


Câble en Y

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	50 AC / 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids [g]	59								
Matière du corps	TPU / TPU								
Matière écrou moleté	laiton, nickelé								
Matière des joints	FKM								
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui								
Aptitude pour des câbles en mouvement	<table border="1"> <tr> <td>rayon de courbure en cas de pose flexible</td><td>min. 10 x diamètre du câble</td></tr> <tr> <td>vitesse de passage</td><td>max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>cycles de courbure</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>sollicitation de torsion</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²	cycles de courbure	> 5 Mio.	sollicitation de torsion	± 180 °/m
rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble								
vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²								
cycles de courbure	> 5 Mio.								
sollicitation de torsion	± 180 °/m								

EVCA47



Câble en Y

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces


Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



Raccordement électrique

Raccordement





Câble en Y

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS

Raccordement électrique - A-C


Câble: 0,2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - B-C

Câble: 0,2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle A

Connecteur: M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré;
Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



Raccordement électrique - connecteur B

Connecteur: M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !

