


Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 pliable

Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Portée des fibres optiques [mm]

70

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

100

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]

560

OO50

Portée des fibres optiques [mm]

300

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...70

Données mécaniques

Poids [g]

49,5

Type tête de détection

pliable

Longueur totale [mm]

2000

Rayon de courbure minimum [mm]

27

Disposition des fibres



Diamètre intérieur de la fibre [mm]

2 x 1

Matières

boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc

Matière des fibres optiques

PMMA

Matière de la tête des fibres
optiques

inox (1.4301/304)

Matière de la gaine des fibres
optiques

PE

E20749



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M6, inox disques dentés: 2
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces