


Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 pliable

Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Portée des fibres optiques [mm]

200

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

450

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]

2780

OO50

Portée des fibres optiques [mm]

800

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...70

Données mécaniques

Poids [g]

49,5

Type tête de détection

pliable

Longueur totale [mm]

2000

Rayon de courbure minimum [mm]

15

Disposition des fibres



Diamètre intérieur de la fibre [mm]

1

Matières

boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc

Matière des fibres optiques

PMMA

Matière de la tête des fibres
optiques

inox (1.4404 / 316L)

Matière de la gaine des fibres
optiques

PE

E20750



Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M4 disques dentés: 4
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces