


Fibres optiques système réflexion directe

FT-50-V-V-R5



Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OBf; ODF; OMF
--	---------------

OBf

Portée des fibres optiques [mm]	150
---------------------------------	-----

ODF

Portée des fibres optiques [mm]	1
---------------------------------	---

OMF

Portée des fibres optiques [mm]	175
---------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-58...315
---------------------------	-----------

Données mécaniques

Poids [g]	126
Type tête de détection	coudé
Diamètre de la tête de détection [mm]	5
Longueur totale [mm]	900
Rayon de courbure minimum [mm]	19
Disposition des fibres	Ⓢ

**Fibres optiques système réflexion directe**

FT-50-V-V-R5

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2
	rondelles-ressort: 2
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces