


Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-R5



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OBF; ODF; OMF

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

1000

ODF

Portée des fibres optiques [mm]

4

OMF

Portée des fibres optiques [mm]

800

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-58...315

Données mécaniques

Poids [g]

174

Type tête de détection

coudé

Diamètre de la tête de
détection [mm]

5

Longueur totale [mm]

900

Rayon de courbure minimum [mm]

19

Disposition des fibres





Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-R5

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces