



Fibres optiques système réflexion directe

FT-50-V-V-E2,3

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OBF

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

8

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-58...315

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection [mm]

8

Longueur totale [mm]

900

Rayon de courbure minimum [mm]

19

Disposition des fibres



Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

inox (1.4305/303)

Matière de la gaine des fibres
optiques

inox (1.4305/303)

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces