


Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Application

Petit rayon de courbure

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques

[mm]

790

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

120

OOF

Portée des fibres optiques

[mm]

400

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

120

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Poids

[g]

41

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M4



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4

Longueur de la tête de détection [mm]	15
Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	10
Disposition des fibres	●
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M4
	disques dentés: 4
	écrou moleté: 1 x M11
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces