


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-E3/1M



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques

[mm]

320

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

OOF

Portée des fibres optiques

[mm]

200

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...290

Données mécaniques

Poids

[g]

63

Type tête de détection

droit

E20080



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-E3/1M

Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur totale [mm]	1000
Rayon de courbure minimum [mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres	⓪
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	E20102
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces