




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R8/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	45
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	240
Type tête de détection		coudé
Diamètre de la tête de détection	[mm]	8
Longueur totale	[mm]	3000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		⓪
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre

E20248



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R8/3M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	E20353
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces