




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/0,275m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	8
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	8
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	1
Longueur de la tête de détection [mm]	5
Longueur totale [mm]	275
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/0,275m

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces