


Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-E3/4m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

51

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection

[mm]

3

Longueur totale

[mm]

4000

Rayon de courbure minimum

[mm]

30

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium

E20338



Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-E3/4m

Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces