




Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-E3/4m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF
OIF	
Portée des fibres optiques [mm]	51
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur totale [mm]	4000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matières	Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium

E20348



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-E3/4m

Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces