




Fibres optiques système réflexion directe

FT-18-P-A-R5

article arrêté



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles	
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OGF	
OGF		
Portée des fibres optiques	[mm]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	59,4
Type tête de détection	coudé	
Diamètre de la tête de détection	[mm]	5
Longueur de la tête de détection	[mm]	10
Longueur totale	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Disposition des fibres	⓪	

**Fibres optiques système réflexion directe**

FT-18-P-A-R5

Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	Bride de fixation:, E10221
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces