


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-W-M6/5M



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OKF

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

14

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...150

Données mécaniques

Poids

[g]

278,5

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de détection

[mm]

35

Longueur totale

[mm]

5000

Rayon de courbure minimum

[mm]

45

Disposition des fibres



Diamètre intérieur de la fibre

[mm]

1,6

E21155



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-W-M6/5M

Diamètre des fibres	[mm]	0,05
Diamètre extérieur	[mm]	5,4
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox 1.4571 (316Ti)
Matière de la gaine des fibres optiques		métal et silicone
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces