


E30430



Afficheur IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Application

affichage de toutes les valeurs process d'un capteur raccordé

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

18...30 DC

Consommation

[mA]

< 47

Résistance d'isolation min.

[MΩ]

100; (500 V DC)

Classe de protection

III

Protection inversion de polarité

oui

Logiciel / programmation

Possibilités de paramétrage

affichage, type de visualisation

Interfaces

Interface de communication

IO-Link

Type de transmission

COM2 (38,4 kBaud)

Révision IO-Link

1.1

Standard SDCI

IEC 61131-9

Profils

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

Mode SIO

non

Type de port maître requis

A

Temps de cycle de process min.

[ms]

11,2

DeviceID supportés

Mode de fonctionnement

DeviceID

default

694

E30430



Afficheur IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...80
Indice de protection		IP 65; IP 67
Tests / homologations		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[Années]	397
Données mécaniques		
Poids	[g]	204
Matières		inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Afficheurs / éléments de service		
Indication		affichage couleur 1,44", 128 x 128 pixels
		2 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		Répartiteurs en Y:, E12481
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; Contacts: doré		