


Raccord à souder pour capteurs process

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
 2 Orifice de fuite
 3 Chanfrein pour l'étanchéité



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Application

Version	avec orifice de fuite
Tenue en pression [bar]	25
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	237,5
Matériaux en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	Raccord à souder Ø 65 mm
Étanchéité	joint

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123

E30157



Raccord à souder pour capteurs process

WELDING ADAPT D65/G1

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------