


Raccord process tuyau DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 rainure pour le joint torique DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Application

Version		pour tubes DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Tenue en pression	[bar]	40

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Norme	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3

Données mécaniques

Poids [g]	399
Matières	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Raccord pour tuyaux DN40 DIN 11864-1-A-BS
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4

E33408



Raccord process tuyau DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Classe hygiénique selon DIN
11866

H3

Accessoires

Fourniture

Joint torique:, FKM

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces